

900H POWER

900H POWER to wyposażone w 24V baterię litowo-jonową, krzesło ewakuacyjne z napędem elektrycznym. System gąsienic redukuje obsługę ręczną i umożliwia ewakuację w górę i w dół. Szybki i łatwy w obsłudze ułatwia sprawną i bezpieczną ewakuację osobom z ograniczeniami mobilności.

CHARAKTERYSTYKA:

- 1 Łatwy w użyciu panel sterujący**
Umożliwia użytkownikowi kontrolowanie prędkości i kierunku (w górę/w dół) ewakuacji.
- 2 Zagłówek**
Wspiera głowę i szyję pasażerów dla zwiększonego komfortu.
- 3 Uchwyty do pchania**
Umożliwia łatwe manewrowanie 900H w poziomie.
- 4 System gąsienic**
Redukuje obsługę ręczną i zapewnia komfortową ewakuację w górę / w dół.
- 5 Podłokietniki**
Zabezpiecza pasażera na krześle.
- 6 Pas bezpieczeństwa**
Zabezpiecza pasażera na krześle.
- 7 Bateria litowo-jonowa 24 V**
Zasilia krzesło 900H POWER podczas jazdy w górę i w dół. Jedna w pełni naładowana zapewnia 150 cykli operacji na schodach.
- 8 Uchwyty kontrolne zjazdu**
W razie potrzeby umożliwiają drugiej osobie asekurację podczas jazdy w górę.
- 9 Podpórka stóp**
Podczas ewakuacji zapewnia bezpieczne miejsce dla stóp.

SPECYFIKACJA:

Wysokość	1120mm (złożone)	1600mm (rozłożone)
Szerokość	520mm (złożone)	520mm (rozłożone)
Głębokość	270mm (złożone)	1220mm (rozłożone)
Waga	32kg (z akumulatorem)	30kg (bez akumulatora)
Ładowność	160kg	
Kąt nachylenia schodów	28° - 40°	-
Silnik	200W (moc)	24V (zasilanie)
Średnia prędkość (m/s)	0,2 (wnoszenie)	0,3 (zjazd)
Żywotność akumulatora	90 minut (praca)	1 rok gwarancji
Czas ładowania	5 godzin	



WSPOMAGANA
EWAKUACJA W GÓRĘ/DÓŁ

CERTYFIKATY/AKREDYTACJE:

- + Znak CE
- + ISO 13485: Zarządzanie jakością wyrobów medycznych
- + ISO 9001: System Zarządzania Jakością

ZALETY:

- + Szybkie i łatwe do użycia
- + Jedno- lub dwuosobowa obsługa
- + Bez potrzeby dzwigania
- + 55 punktowa kontrola jakości w trakcie produkcji

WYPOSAŻENIE:

- + Akumulator
- + Ładowarka sieciowa
- + Zabezpieczenie antykradzieżowe akumulatora
- + Dodatkowy pas bezpieczeństwa
- + Pokrywa przeciwpyłowa
- + Wspornik ścienny i instrukcje montażu
- + Przewodnik użytkownika / instrukcja szybkiego startu